


## Productinformatie

# 12 49 23

## Reserve-lengteaanslag voor 12 42 / 52 195



- Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm<sup>2</sup>
- Verdiept liggende draadsnijder
- Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur
- Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot 10,0 mm<sup>2</sup>
- Geen beschadiging van de geleiders
- De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigen
- Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm<sup>2</sup> en een draad tot 6 mm<sup>2</sup>
- Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
- Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
- Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	12 49 23
EAN	4003773057604
gewicht	46 g
Afmetingen	12 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen