

Información sobre productos

25 02 140

Alicate de montaje

(alicate de radio)

DIN ISO 5745

- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Bocas rectas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	25 02 140
EAN	4003773023159
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	109 g
Dimensiones	140 x 48 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	8,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Longitud de boca (L3)	42,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	15 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.