

## Información sobre productos

# 31 25 160

### Alicate de presión

(Alicate acabado en punta)

- Alicates de precisión para trabajos de ensamblaje, doblado y ajuste
- Bocas extra largas de 55,0 mm
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Mordazas en ángulo de 45°
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



#### Información general

Núm. de artículo	31 25 160
EAN	4003773016489
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	123 g
Dimensiones	160 x 58 x 23 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	7,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	1,8 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de la superficie de agarre (L4)	27,0 mm
Longitud de boca (L3)	55,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16,0 mm
Ángulo de cabeza	45 °

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.