

Produktinformation

83 30 030

Rohrzange S-Maul

DIN 5234

- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	83 30 030
EAN	4003773014164
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	4.366 g
Abmessungen	680 x 87 x 31 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Spannweite	100 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 4 3/4
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 120 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	120 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 3 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

