

Productinformatie

92 23 01

Titaanpincet



- Bijzonder geschikt voor fijn werk waarbij corrosiebestendigheid, hoge sterkte en een laag gewicht nodig zijn
- De hoogwaardige titaniumlegering biedt bij kamertemperatuur een hoge temperatuurbestendigheid en een zeer goede corrosiebestendigheid tegen lucht, zee en verschillende industriële omgevingen
- Voor reinigings- of chemische processen bij hoge temperaturen, in de biologie, geneeskunde of chirurgie
- 100 procent antimagnetisch
- Antibacterieel
- Titaan



Algemeen

Artikel-nr.	92 23 01
	5.TA.0
EAN	4003773085010
Materiaal	titaan
Grijpvlakken	gladde grijpvlakken
gewicht	9 g
Afmetingen	110 x 10 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Uitvoering	rechte
Puntbreedte (A)	0,09 mm
Puntbreedte (B)	0,15 mm
Uitvoering pincetpunt	naaldspits
Corrosiebestendig	ja
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Industrie Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (100%)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen