

## fetra etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm, platform van kunststof, platform recht + gekanteld, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

**Artikelnummer: 146298**



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Etagewagen

### Draagvermogen 250 kg

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm
- platform van kunststof
- platform recht + gekanteld
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- 2 zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	groefkogellager
type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
draagvermogen	250 kg	elektrisch geleidend	nee
euronorm	ja	materiaal	staal
lengte laadvlak	800 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte laadvlak	600 mm	constructies	geen
etages aantal	3 stuks	wagen uitrusting	excl. uitrusting
etage-inrichting	recht + gekanteld	in-/uitklapbaar	nee
hoogte	1100 mm	wielstand	rechthoekig
etagetype	houten plaat	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	kunststof	kleur	briljantblauw // RAL5007
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
banden	TPE	garantie	10 jaar
diameter wiel	125 mm	gewicht	32 kg

## Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

309723



wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar