

fetra chariot à plateaux

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateau(x) en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158812



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

Force 600 kg






chariot à plateaux

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1197 x 709 mm
- plateau(x) en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- avec 2 tablettes
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à étagères	rehausses	poignée
charge	600 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	1000 mm	Sens de la poignée	horizontal
largeur de plateau	700 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau plateau(x)	plaque de contreplaqué	pneumatique	TPE
surface plateau(x)	antidérapant	Diamètre de roue	200 mm
force plateau	200 kg	roulement	roulement rainuré à billes
exécution plateau(x)	imperméable	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
équipement chariot	tablettes	surface	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
longueur	1197 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	709 mm	garantie	10 années
matériau	acier		1 pièce
matériau de finition	soudé	Poids	303 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant