

Lakape Euronorm-stapelbak Favorit

hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in groen, Wanden doorbroken, bodem gesloten

VE 2 stuks

Artikelnummer: 204198



Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm
- inhoud 61 l
- draagvermogen 50 kg
- belasting 400 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in groen
- Wanden doorbroken, bodem gesloten
- eenvoudig transport door draaggrepen
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details




baktype	Stapelbak	draagvermogen	50 kg
euronorm	ja	last	400 kg
inhoud	61 l	plafond	als accessoire (niet

			inbegrepen)
hoogte	320 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	600 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
breedte	400 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
stapelbaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	kleur	groen
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	doorbroken	gewicht	4,4 kg
vloerconstructie	gesloten		

Gerelateerde Producten

508902		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart
508908		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart
509426		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 180 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
530307		etikettencлип voor Euronorm-stapelbak, van metaal
531616		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
531617		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
789403		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden
992484		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag