

etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 785 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs, met massief rubber-banden



Artikelnummer: 205739

Universele wagen

met horizontale beugels

etagewagen


- draagvermogen 150 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 785 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 810 x 935 x 540 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs
- constructie van staal
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	schuifbeugel	2 stuks
lengte laadvlak	785 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	500 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
etages aantal	2 stuks	banden	massief rubber
etage-inrichting	recht	wiel-ø	125 mm

hoogte	810 mm	wiellager	glijlager
lengte	935 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	540 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	zilvergrijs
euronorm	nee	gewicht	25 kg

Gerelateerde Producten

176175		rem voor transportwagen, voor diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs