

palette norme européenne

en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés



Mindestbestellmenge = 5 pièce

Numéro d'article: 217213



Palette norme européenne

Échangeable partout dans le monde

palette norme européenne

- IPPC-ISPM 15 - Dispositions d'importation
- en bois
- longueur x largeur 1200 x 800 mm
- force statique / dynamique 4000 / 1100 kg
- préhension Sur tous les côtés
- soubassement patins
- tablette supérieure ajourés
- poids 24 kg



Détails techniques

type d'emballage	palette	gerbable	oui
type de palette	palette norme européenne	soubassement	patins
longueur	1200 mm	charge dynamique	1100 kg
largeur	800 mm	bordure de sécurité	non
capacité de charge statique	4000 kg	norme	IPPC-ISPM 15 - Dispositions d'importation
matériau	bois	emboîtable	non

possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	Poids 24 kg
revêtement extérieur	ajourés	

Cela s'adapte aussi ...

149737		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
213090		banderole de pied de palette, hauteur x longueur 75 x 596 mm, fermeture velcro, en film plastique en bleu/transparent
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
224226		porte-étiquettes pour palettes, en plastique en bleu, avec pochettes de tous les côtés
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
327292		Protège-palettes multi-usage, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en ABS, avec bord antidérapant
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
908193		palan à levier, charge de traction 1500 kg, levée standard longueur 1,5 m, nombre de brins 1