

Raja bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 70 x 400 x 300 mm, capacité 6 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein



RAJA



Numéro d'article: 221288



Raja Bac gerbable norme Europe

avec trous de préhension fermés

bac gerbable norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 70 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 60 x 356 x 256 mm
- capacité 6 l
- force 10 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise fermées
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -10 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui

capacité	6 l	structure de cloison	plein
hauteur	70 mm	soubassement	plein
longueur	400 mm	charge	10 kg
largeur	300 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C
hauteur intérieure	60 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	356 mm	dispositif de support	ouvertures de prise fermées
largeur intérieure	256 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	0,6 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample