

RAU

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 600

hoogte x breedte x diepte 740 - 1040
x 2000 x 700 mm, tafelblad van hard
laminaat, draagvermogen 600 kg,
hoogteverstelling via hefzuilen met
lineaire aandrijving, sledeframe,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222143

RAU Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 600 altijd uitbreidbaar

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 740 - 1040 x 2000 x 700 mm
- bladdikte 40 mm
- tafelblad van hard laminaat
- draagvermogen 600 kg
- hoogteverstelling via hefzuilen met lineaire aandrijving
- sledeframe
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	tafel	vorm onderstel	sledeframe
type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
hoogte	740-1040 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte	2000 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
diepte	700 mm	verrijdbaar	nee



dikte plaat	40 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen	600 kg	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar	ja	WEEE-registratienummer	DE88847982
hoogteverstelling door	hefzuilen met lineaire aandrijving	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
werkbank uitrusting	geen	merk volgens EAR-registers	RAU
materiaal plaat	hard laminaat	gewicht	89,82 kg
kleur plaat	wit		

Gerelateerde Producten

222156		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222157		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 440 x 580 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222158		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 440 x 580 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222160		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 565 x 580 x 650 mm, draagvermogen 450 kg, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222161		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 565 x 580 x 650 mm, draagvermogen 450 kg, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222210		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 125 mm
222211		4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 125 mm
222212		accu, voor werkbank, nominale spanning 24 V

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart

221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm