

## container

inhoud 120 l, romp van staal vuurverzinkt, hoogte x breedte x diepte 920 x 475 x 565 mm, deksel in staal, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen, getest op brandveiligheid

Artikelnummer: 225639



## Plaatstalen afvalbak

### voor oliehoudende apparatuur en warm afval

container

- inhoud 120 l
- voor ambachtsbedrijven, benzinstations en bedrijven met bijzondere brandbeveiligingsverordening
- voor oliehoudende bedrijfsmiddelen en heet afval
- voor alle gebruikelijke legingssystemen
- romp van staal vuurverzinkt
- hoogte x breedte x diepte 920 x 475 x 565 mm
- geschikt voor buiten
- Met scharnierdeksel
- deksel in staal
- onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
- getest op brandveiligheid
- inhoud levering: inclusief sticker "Alleen voor oliehoudende bedrijfsmiddelen"

## Technische details

verwijdermiddel	container	type deksel	scharnierdeksel
plaats van toepassing	buiten	materiaal romp	staal
geschikt voor (branches)	ambachtsbedrijven // benzinstations // bedrijven met bijzondere brandbeveiligingsverorde- ning	oppervlak romp	vuurverzinkt
geschikt voor (product/materiaal)	oliehoudende bedrijfsmiddelen // heet afval	materiaal deksel	staal
geschikt voor (gebruik)	alle gebruikelijke legingssystemen	oppervlak deksel	vuurverzinkt
inhoud	120 l	onderbouw	2 wielen
hoogte	920 mm	banden	massief rubber
breedte	475 mm	wiel-ø	200 mm
diepte	565 mm	brandveiligheid	getest op brandveiligheid
verrijdbaar	ja	inhoud levering	inclusief sticker "Alleen voor oliehoudende bedrijfsmiddelen"
plafond	ja	gewicht	31 kg

## Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
225063		Staannd blik met bezem, met straatbezem, steekplaat hoogte x breedte x diepte 190 x 410 x 385 mm, Werkbreedte 500 mm, steel 1400 mm lang
503898		Staande asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag-en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel