

container

inhoud 120 l, romp van staal
vuurverzinkt, hoogte x breedte x
diepte 920 x 475 x 565 mm,
onderbouw 2 wielen met massief
rubber-wielen, getest op
brandveiligheid

Artikelnummer: 225639



Plaatstalen afvalbak

voor oliehoudende apparatuur en warm afval

container

- inhoud 120 l
- voor ambachtsbedrijven, benzinstations en bedrijven met
bijzondere brandbeveiligingsverordening
- voor oliehoudende bedrijfsmiddelen en heet afval
- voor alle gebruikelijke legingssystemen
- romp van staal vuurverzinkt
- hoogte x breedte x diepte 920 x 475 x 565 mm
- geschikt voor buiten
- onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
- getest op brandveiligheid
- inhoud levering: inclusief sticker "Alleen voor oliehoudende
bedrijfsmiddelen"

verwijdermiddel	container	type deksel	scharnierdeksel
plaats van toepassing	buiten	materiaal romp	staal
geschikt voor (branches)	ambachtsbedrijven // benzinstations // bedrijven met bijzondere brandveiligingsverorde- ning	oppervlak romp	vuurverzinkt
geschikt voor (product/materiaal)	oliehoudende bedrijfsmiddelen // heet afval	materiaal deksel	staal
geschikt voor (gebruik)	alle gebruikelijke legingssystemen	oppervlak deksel	vuurverzinkt
inhoud	120 l	onderbouw	2 wielen
hoogte	920 mm	banden	massief rubber
breedte	475 mm	wiel-ø	200 mm
diepte	565 mm	brandveiligheid	getest op brandveiligheid
verrijdbaar	ja	inhoud levering	inclusief sticker "Alleen voor oliehoudende bedrijfsmiddelen"
plafond	ja	gewicht	31 kg

Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
225063		Staannd blik met bezem, met straatbezem, steekplaat hoogte x breedte x diepte 190 x 410 x 385 mm, Werkbreedte 500 mm, steel 1400 mm lang
503898		Staannde asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag-en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel