

## werkplaats- en montagekraan WK ECO PROFESSIONAL

kraanarm voor variabel draagvermogen tot max. 500 kg 3-voudig verstelbaar, onderwagen gespreid, breedte binnen 770 mm, hoogte haak 2030 mm

Artikelnummer: 242161



### werkplaats- en montagekraan

- geschikt voor incidenteel gebruik - bv. als in- en uitpakhulp
- kraanarm voor variabel draagvermogen tot max. 500 kg 3-voudig verstelbaar
- onderwagen gespreid, breedte binnen 770 mm
- hoogte haak 2030 mm
- doorrijdhoogte x -breedte 1420 x 960 mm
- lengte x breedte 1640 mm x 960 mm
- bediening heffing handmatig/hydraulisch
- hefbeweging per pompslag met last / zonder last 4 / 9 mm
- hydraulische hefbeweging m.b.v. handpomp. snelheffing tot het hefmoment, en normale heffing voor het nauwkeurig heffen van de last
- neerlaten door aan de kartelschroef met regelventiel te draaien in de hydraulica
- onderwagen inklapbaar, afneembare pomphendel
- veilig in gebruik door overdrukventiel, dat overbelasting van het

hefsysteem voorkomt

- van staal in RAL2002 vermiljoen
- met polyurethaan-banden, 2 zwenkwielen met rem

## Technische details

hefhoogte (max.)	2080 mm	materiaal	staal
hijswerktuig	kraan	materiaal verwerking	gelast
type kraan	werkplaats- en montagekraan	heffing per pomp met last	4 mm
geschikt voor (gebruik)	incidenteel gebruik	heffing per pomp zonder last	9 mm
draagvermogen (max.)	500 kg	hoogte haak	2030 mm
verrijdbaar	ja	doorrijdhoogte	1420 mm
onderwagen uitvoering	gespreid	doorrijdbreedte	960 mm
hefffunctie	snelheffing, normale heffing	breedte onderwagen (binnen)	770 mm
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	lengte	1640 mm
hefmechanisme uitvoering	hydraulische hefbeweging m.b.v. handpomp	breedte	960 mm
kraan functie	onderwagen inklapbaar, afneembare pomphendel	kleur	vermiljoen // RAL2002
kraanarm functie	3-voudig verstelbaar	banden	polyurethaan
veiligheidsuitrusting hijswerktu	overdrukventiel	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
neerlaatfunctie	neerlaten door aan de kartelschroef met regelventiel te draaien in de hydraulica	gewicht	75 kg
haaktype	draaibare lasthaak		