

Cascoo bokwiel

draagvermogen 200 kg, met elastiek-banden, naaf met dubbel kogellager, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243113



bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- met elastiek-banden
- naaf met dubbel kogellager
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	200 kg	draadvangkappen	nee
banden	elastiek	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	dubbel kogellager	gewicht	0,87 kg