

chariot d'entrepôt

force 150 kg, avec 2 plateau(x),
tablette grillagée, structure en tube
d'acier galvanisé en bleu, Avec
bandage polyuréthane sur jante
polyamide

Numéro d'article: 244046



chariot d'entrepôt

- force 150 kg
- avec 2 plateau(x), tablette grillagée
- hauteur x longueur x largeur 1625 x 935 x 500 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- structure en tube d'acier galvanisé en bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage polyuréthane sur jante polyamide

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot d'entrepôt	matériau	tube d'acier
charge	150 kg	Grosseur de la maille des côtés	50x50 mm
hauteur	1625 mm	alignement de niveaux	droit
nombre de plateaux	2 pièce	rehausses	3 parois (grillagées)
type de niveau	tablette grillagée	poignée	2 pièce
force plateau	75 kg	Diamètre de roue	125 mm
longueur	935 mm	matériau de jante	polyamide

largeur	500 mm	surface	galvanisé
pneumatique	polyuréthane	Poids	30,5 kg