

C+P hangmappenkast

hoogte x breedte x diepte 710 x 800
x 600 mm, met 2
hangmappenframes, romp gelakt in
RAL7021 zwartgrijs, front gelakt in
RAL7021 zwartgrijs

Artikelnummer: 523592





C+P Hangende dossierkast

hangmappenkast

- hoogte x breedte x diepte 710 x 800 x 600 mm
- constructie van staal
- met 2 hangmappenframes
- kogelgelagerd
- draagvermogen per 50 kg
- met beugelgreep
- passend voor DIN A4
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp gelakt in RAL7021 zwartgrijs
- front gelakt in RAL7021 zwartgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

meubeltype	kast	draagvermogen uitgetrokken	50 kg
type kast	hangmappenkast	uittrekrails	kogelgelagerd
materiaal	staal	oppervlak romp	gelakt
hoogte	710 mm	oppervlak front	gelakt
breedte	800 mm	afsluitbaar	ja
diepte	600 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	hangmappenframe	onderbouw	sokkel
hangmappenframe	2 stuks	greep	beugelgreep
banen	2 stuks	verrijdbaar	nee
formaat	DIN A4	certificering	GS // TÜV
kleur romp	zwartgrijs // RAL7021	garantie	5 jaar
kleur voorkant	zwartgrijs // RAL7021	gewicht	61,98 kg

Dit past ook bij ...

139646		sorteerstation, 24 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 573 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
530058		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 592 x 760 x 425 mm, voor 100 hangmappen, romp met epoxyharscoating in lichtgrijs