


container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 550 x 640 x 1020 mm, inhoud 220 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 voeten



Artikelnummer: 525046

Maxi-container

container met grote capaciteit


- hoogte x lengte x breedte 550 x 640 x 1020 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 400 x 590 x 930 mm
- inhoud 220 l
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 voeten
- eenvoudig te dragen door grepen aan kopzijde
- geschikt voor elke soort stortgoed
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	container met grote capaciteit	vloerconstructie	gesloten
geschikt voor (product/materiaal)	elke soort stortgoed	draagvermogen dynamisch	150 kg
euronorm	nee	draagvermogen statisch	1500 kg
inhoud	220 l	stapelbaar	ja
hoogte	550 mm	vouwbaar	nee
binnenhoogte	400 mm	onderrijdbaar	ja

lengte	640 mm	onderbouw	4 voeten
binnenlengte	590 mm	greep	grepen aan kopzijde
breedte	1020 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
binnenbreedte	930 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
recyclebaar	ja	kleur	grijs
wandconstructie	gesloten	minimumlengte	1
wand uitrusting	verstevigingsribben	gewicht	11,5 kg

Gerelateerde Producten

525060		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 220 - 300 l inhoud, breedte x diepte 1020 x 640 mm, in grijs
--------	---	---

Dit past ook bij ...

213115		etikethouder, DIN A5 in liggend formaat, hoogte x breedte 163 x 223 mm, achterzijde zelfklevend, van polypropyleen in blauw/transparant
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheidschutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium