


DL handlieren (NIET VOOR HIJSDOELEINDEN)



DL verzinkte lieren alleen geschikt om mee te trekken.

Kenmerken

- Demontabele slinger (DL-2500 en DL-3500).
- Verzinkt huis met verzinkte drum (DL-2500 en DL-3500 met zwarte drum).
- Geharde tandwielen.
- De DL-900A, DL-1000A en DL-1402A uitvoeringen hebben een pal die in een richting werkt met vrijloopstand.
- De DL-2500AB en DL-3500B uitvoeringen hebben een dubbele snelheid en zijn tevens met een handbediende rem uitgerust.

Standaard levering






- Exclusief staalkabel.

Optie


- Staalkabelset met klephaak.

BELANGRIJK:

- Niet geschikt om mee te hijsen.



Type	Veilige werklast (kg)	Nuttige kabel-opname (m)	Kabeldiameter (mm)	Hefhoogte per omw. (mm)	Trommel-diameter (mm)	Trommel-breedte (mm)	Overbrenging	Slinger-lengte (mm)	Slinger-kraft (kg)	Bodemplaat (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-nummer
DL-900A	408	10.9	5	19	16	50	3.2:1	178	7	99 x 91	2	2117001
DL-1100A	499	22.2	5	18	22	53	3.7:1	178	9	128 x 91	3	2117003
DL-1402A	635	14.2	6	16	22	50	4.4:1	241	8	128 x 99	4	2117005
DL-2500AB	1134	23.0	8	16	28	60	17.3:1 - 5.4:1	241	5	178 x 124	7	2117007
DL-3500B	1589	12.3	10	16	33	70	12:1 - 6:1	241	13	213 x 141	10	2117009



1



2



3