

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador mecánico orbital, con pantalla y función de tiempo, Orb-Pro

Descripción : Dos pantallas LCD que muestran tiempo y velocidad. Función de temporizador (1 min-19h59min). Velocidad regulable entre 100 y 500 rpm. Diámetro orbital de 10 mm. Capacidad de carga de 7,5 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. El equipo incluye un accesorio universal con 4 barras SHKP-A02-001 y se puede combinar con una plataforma antideslizante. Permite instalar una segunda plataforma antideslizante verticalmente con el accesorio SHKU-A01-001. Dimensiones (L x A x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKP-500-001	Agitador mecánico orbital, LBX Orb-Pro	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Orbital shaker with digital screen and timing function, LBX Orb-Pro

Description : Two LCD screens that show time and speed. Timer function (1min-19h59min). Speed adjustable between 100 and 500 rpm. Orbital diameter of 10 mm. Load capacity of 7.5 kg. DC Brushless motor, maintenance free. The device includes a SHKP-A02-001 universal accessory with 4 bars and can be combined with a non-slip platform. It allows to install a second non-slip platform vertically with the accessory SHKU-A01-001. Dimensions (W x D x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKP-500-001	orbital shaker, LBX Orb-Pro	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur orbital numérique avec minuterie, LBX Orb-Pro

Description : 2 écrans LCD permettant de voir le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1min-19h59min). Vitesse réglable entre 100 et 500 rpm. Diamètre orbital : 10 mm. Capacité de charge : 7.5 kg. Moteur Brushless sans entretien. Inclut une plateforme universelle à 4 barres SHKP-A02-001 et peut être combiné avec une plateforme antidérapante (en option). Possibilité d'installer une seconde plateforme antidérapante verticalement avec l'accessoire SHKU-A01-001. Dimensions (L x P x h) : 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKP-500-001	agitateur orbital, LBX Orb-Pro	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore meccanico orbitale, con display e funzione timer, LBX Orb-Pro

Descrizione : Due display LCD che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1 min-19h 59 min). Velocità regolabile tra 100 e 500 rpm. Diametro orbitale di 10 mm. Capacità di carico di 7,5 kg. Motore brushless, esente da manutenzione. L'apparecchio include un accessorio universale con 4 barre SHKP-A02-001 e può essere combinato con una piattaforma antiscivolo (vedere accessori). Consente di installare una seconda piattaforma antiscivolo verticalmente con l'accessorio SHKU-A01-001. Dimensioni (L x l x h): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V/50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKP-500-001	agitatore meccanico orbital, LBX Orb-Pro	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 18/07/2023
Ref. Doc.: PDS-1184

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Orbitale schudder met display en tijdfunctie, Orb-Pro

Beschrijving : Twee LCD-schermen tonen de temperatuur en de snelheid. Timerfunctie (1min-19u 59min). Regelbare snelheid tussen 100 en 500 rpm. Schudamplitude van 10 mm. Laadvermogen: 7,5 kg. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. De schudder bevat een SHKP-A02-001 universele bevestiging met 4 staven en kan worden gecombineerd met een antislipplatform. Een tweede antislipplatform kan verticaal worden geïnstalleerd met het accessoire SHKU-A01-001. Afmetingen (L x B x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKP-500-001	orbitale mechanische schudder, LBX Orb-Pro	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schüttler, mechanisch, orbital, mit Display und Timer, Orb-Pro

Beschreibung : Zwei LCD-Displays mit Zeit- und Drehzahlanzeige. Timerfunktion (1 min - 19 h 59 min). Drehzahl regulierbar zwischen 100 und 500 min⁻¹. Schüttelamplitude: 10 mm. Beladungskapazität: 7,5 kg. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Das Gerät beinhaltet das universelle Aufsatzgestell SHKP-A02-001 mit vier Stangen und kann mit einer rutschfesten Plattform kombiniert werden. Mit dem Artikel SHKU-A01-001 kann eine zweite rutschfeste Plattform installiert werden. Maße (L x B x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SHKP-500-001	mechanischer Orbitalschüttler, LBX, Orb-1 B	

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-500-001	65,268	13,5	84798200	08434868059825

PRODUKTFOTO

