

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 486-3005
Artikel/Modell SARO Tiefkühlschrank mit Glastür,
Modell ACE 150 CS A PV
GTIN 4017337058501



- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Aluminium
- 1 Glastür, selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung (in der Tür), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,112 kW
- Roste: 1x B 460 x T 407 mm + 1x B 460 x T 240 mm
- Inhalt (brutto/netto): 115/108 Liter
- Innenmaße: B 460 x T 410 x H 680 mm
- Außenmaße: B 600 x T 600 x H 835 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 60 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Ursprung Portugal
Zolltarifnummer 84185019
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kieve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827