



TÜV-geprüfte  
Auffangwanne

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

## Fahrbare Auffangwannen DENIOS pro-line, mit elektrisch leitfähigen Rollen

Mit Rollen aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Der Schiebebügel gewährleistet den sicheren innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen.

- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Lackierung
- **Elektrisch leitfähige Rollen**
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



pro-line  
by DENIOS



Gitterrost	Fahrbare Auffangwannen DENIOS pro-line, mit elektrisch leitfähigen Rollen			
	ohne		verzinkt	verzinkt
Lagerkapazität	Fässer à 60 Liter		Fässer à 200 Liter	
Anzahl	1	2	1	2
Ausstattung	4 Lenkrollen		2 Lenkrollen, 2 Bockrollen	
Bereifung	elektrisch leitfähig			
Auffangvolumen [l]	65	65	217	205
Traglast gesamt [kg]	300	300	400	800
Maße außen B x T x H [mm]*	1275 x 635 x 890	1275 x 635 x 890	1350 x 815 x 995	1700 x 815 x 995
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-379-J9	259-381-J9	259-359-J9	259-361-J9
<b>Stück</b>				
Bestellnummer verzinkt	259-380-J9	259-382-J9	259-360-J9	259-362-J9

\*Gesamthöhe mit Schiebebügel