

Cemo PE-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite
x Tiefe 330 x 1205 x 805 mm,
Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl
mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, glatter Boden



Artikelnummer: 220783

Cemo Auffangwanne

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 224 l
- Höhe x Breite x Tiefe 330 x 1205 x 805 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- glatter Boden



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	schwarz
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	224 l	Material Gitterrost	Stahl

Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Unterbau	glatter Boden
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	nein
Höhe	330 mm	fahrbar	nein
Breite	1205 mm	Gewicht	29 kg
Tiefe	805 mm		

Zubehör

220795		Arretierungsnocken für Auffangwanne
220796		Gitterrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 224 l Volumen, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
220797		Lochrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 224 l Volumen, aus Polyethylen
220799		Aufsatz für Auffangwanne, Höhe 205 mm