

## PROCITY Solar-Straßenbolzen



Höhe x Breite x Tiefe 25 x 105 x 105 mm, Aus Aluminium

Artikelnummer: 224531



## PROCITY Solar-Straßenbolzen

### Verkehrsbereiche gut sichtbar kennzeichnen

Solar-Straßenbolzen

- Höhe x Breite x Tiefe 25 x 105 x 105 mm
- Aus Aluminium
- Ausgestattet mit 3 blinkenden LEDs pro Seite
- zum Aufkleben auf dem Boden
- Schutzart IP68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern

### Technische Details




|                        |                  |                               |  |
|------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Verkehrssicherung      | Leitsystem       | Material Fahrbahnschwelle     | Aluminium                                  |
| Sicherheitsausstattung | Fahrbahnschwelle | Fahrbahnschwellen Ausstattung | 6 blinkenden LEDs                          |
| Höhe                   | 25 mm            | Befestigungsart               | zum Aufkleben                              |
| Breite                 | 105 mm           | IP Schutzart                  | 68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern |
| Tiefe                  | 105 mm           | Gewicht                       | 0,4 kg                                     |

### Dazu passt auch ...

221212



Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221266 |  | Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 227890 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft    |
| 227908 |  | Unisex-Arbeitshose, Größe M, Schnitt bequem und weit   |