


KS Tools

KS Tools 270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor

Artikelnummer: 272511



Technische Details

Leuchtdauer max	8 Std.	Lithium-Info	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Leistung Watt	3 Watt / 1 Watt	Mit Anschlusschnur und Stecker	nein

Werkzeugtyp	Industrielampe	Mit CEE-Stecker	nein
Lichtstrom max.	350 Lumen	Spannung Stecker	5 V
Lichtquelle	3W COB LED / 1W XPE-LED	Breite in mm	20 mm
Anzahl benötigter Batterien	1	Batterietyp	103040
Funktions-Attribut 1	verstellbar	Farbe	schwarz
Länge mm	280 mm	Ladezeit	4-5 Std.
Batterie-Zusammensetzung	Lithium (wiederaufladbar)	Höhe in mm	33 mm
Betriebstemperatur	- 15°C bis + 60°C	Eingangsstrom	3,7V - 0,9A
Lithium-Batterie enthalten	ja	Akkuspannung und Kapazität	3,7 V / 1200 mAh
Batterie enthalten	ja	Batterie wiederaufladbar	ja
Gewicht Batterie	0,023 kg	Akkutechnologie	Lithium-Ionen
Lichtstrom min.	40 Lumen	Hauptleuchtmittel	LED
Netzstecker	USB-C - UCB-A	Material	Silikon
Gewichtsklasse Batterie	Klasse 02 (16 - 30g)	Spannung Batterie/Akku	3,7 V
Lichtstrom	350 / 40 Lumen	Gewicht	0,11 kg

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm