


## META

### Weitspannregal

#### MINI-RACK

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2651 x 650 mm, Fachlast 490 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 470955



## META Weitspannregal MINI-RACK

### Anbauregal

Weitspannregal






- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2651 x 650 mm
- Feldlast 2500 kg
- Fachlast 490 kg
- Fach Breite x Tiefe 2600 x 650 mm
- 4 Ebene(n) mit Holzboden
- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regaltyp	Weitspannregal	Böden / Ebenen Ausstattung	Verstärkung durch Unterzüge
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Stabilität	mittiger Unterzug
Regalfeld geeignet für (Produkt/Material)	Anbaufeld sperrige Güter	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Material	Stahl	Nutzung	einseitig
Höhe	2500 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	2651 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Tiefe	650 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Fachlast	490 kg	Unterbau	Fußplatte (dübelfähig)
Fachbreite	2600 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	2500 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
Fachtiefe	650 mm	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
		Gewicht	161,36 kg

## Zubehör

150076		Schraubenanker für Weitspannregal
470853		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1451 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
470886		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1851 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
470922		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2251 x 650 mm, Fachlast 600 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
471845		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2600 x 650 mm, Für eine Fachlast von 490 kg, aus Holz in Dekor natur

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß