

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 14 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530168



stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

mit Auszugböden und Schubladen

Werkstattsschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 105 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- 4 Böden ausziehbar
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 14 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 14x90 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 35 kg
- Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %
- mit Auszugssperre

- Ausstattung: Auszugböden, Schubladen
- mit Mitteltrennwand
- links 2 Böden und 7 Schubladen
- rechts 2 Böden und 7 Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Unterbau	Sockel
Schranktyp	Werkstattsschrank	Material	Stahlblech
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Höhe	1800 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Auszugböden, Schubladen	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schrank links Ausstattung	2 Böden und 7 Schubladen	Mitteltrennwand	ja
Schrank rechts Ausstattung	2 Böden und 7 Schubladen	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Auszugsführung Boden	kugelgelagert
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszug Schublade	100 %
Schubladen Anzahl	14 Stück	Auszug Boden	100 %
Schubladen Anzahl x Höhe	14x90 mm	Auszugssperre	ja
Schubladentraglast	35 kg	Türöffnungswinkel	105 °
Auszugböden	4 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Auszug	35 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	TÜV geprüft
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	128,5 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Zubehör

946432		Auszugboden für Werkstattsschrank, mit Wannenrand, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 35 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
946498		Schublade für Werkstattsschrank, Höhe 90 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot