

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 100 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 32 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 77 x 67 mm



Artikelnummer: 738195

BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 100 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 100 x 32 mm
- Schraubloch Abstand 61x51/56x46 mm, Schraubloch-Ø 8,1 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Kunststoff
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 77 x 67 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Totalfeststeller
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	137 mm
Traglast	100 kg	Radbreite	32 mm

Bereifung	Gummi	Ausladung	38 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	77 mm
Radlager	Kugellager	Breite Platte	67 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	61x51/56x46 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	8,1 mm
Material Gehäuse	Kunststoff	Gewicht	0,525 kg
Schwenklager	Kugellager		

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen