




Anwendung

Die Verschlussstopfen GPN 300 F sind einsetzbar für den Schutz von Innengewinden und Bohrungen und haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.

Alle Informationen zu 100 % PCR und der Recycling-Mischung finden Sie auf Seite 8.



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR-PE
blau



PCR-PE / PE-LD
gelb



PE-LD
natur



PE-LD
natur

Artikel	A	C	H	M	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware	Neuware
GPN 300 F 1	5	3,1	2	3	3000001RB61	30000011073	30000010000	30000019500
GPN 300 F 011	7	4,7	1,8	2,6	3000110RB61	30001101073	30001100000	30001109500
GPN 300 F 012	9	6,6	4	5,2	3000120RB61	30001201073	30001200000	30001209500
GPN 300 F 2	14	7,2	6	8	3000002RB61	30000021073	30000020000	30000029500
GPN 300 F 3	14	8,4	6	8	3000003RB61	30000031073	30000030000	30000039500
GPN 300 F 031	14	8,6	4,5	6,5	3000310RB61	30003101073	30003100000	30003109500
GPN 300 F 0315	18	8,6	6	8	3000315RB61	30003151073	30003150000	30003159500
GPN 300 F 032	13	8,8	7,5	9,5	3000320RB61	30003201073	30003200000	30003209500
GPN 300 F 4	14	9,2	4,5	6,5	3000004RB61	30000041073	30000040000	30000049500
GPN 300 F 041	14	9,4	4,5	6,5	3000041RB61	30000411073	30000410000	30000419500
GPN 300 F 042	13	10,3	5,5	7,5	3000420RB61	30004201073	30004200000	30004209500
GPN 300 F 5	14	10,7	5,5	7,5	3000005RB61	30000051073	30000050000	30000059500
GPN 300 F 7	16	11,7	7	9	3000007RB61	30000071073	30000070000	30000079500
GPN 300 F 9	16	12,3	7	9	3000009RB61	30000091073	30000090000	30000099500
GPN 300 F 091	16	13	7	9	3000091RB61	30000911073	30000910000	30000919500
GPN 300 F 10	20	13,7	8	10	3000010RB61	30000101073	30000100000	30000109500
GPN 300 F 11	20	14,6	5,5	7,5	3000011RB61	30000111073	30000110000	30000119500
GPN 300 F 111	20	15	8	10	3000111RB61	30001111073	30001110000	30001119500
GPN 300 F 112	20	15	5,5	7,5	3000112RB61	30001121073	30001120000	30001129500
GPN 300 F 12	20	15,6	8	10	3000012RB61	30000121073	30000120000	30000129500
GPN 300 F 14	22	16,7	5,5	7,5	3000014RB61	30000141073	30000140000	30000149500
GPN 300 F 141	22	16,5	5,5	7,5	3000141RB61	30001411073	30001410000	30001419500
GPN 300 F 142	20	16,5	5,5	7,5	3000142RB61	30001421073	30001420000	30001429500
GPN 300 F 15	22	17,1	8	10,5	3000015RB61	30000151073	30000150000	30000159500
GPN 300 F 17	25	18,4	8	10,8	3000017RB61	30000171073	30000170000	30000179500
GPN 300 F 18	25	19,3	8	10,8	3000018RB61	30000181073	30000180000	30000189500
GPN 300 F 181	25	21,4	7,5	9,5	3000181RB61	30001811073	30001810000	30001819500
GPN 300 F 182	25	21,7	8	10,5	3000182RB61	30001821073	30001820000	30001829500
GPN 300 F 183	25	19,6	8	10,5	3000183RB61	30001831073	30001830000	30001839500
GPN 300 F 184	25	21,2	8	10	3000184RB61	30001841073	30001840000	30001849500
GPN 300 F 19	25	20,7	8	10,5	3000019RB61	30000191073	30000190000	30000199500
GPN 300 F 21	28	22,4	9	12	3000021RB61	30000211073	30000210000	30000219500
GPN 300 F 211	28	23,6	9	12	3000211RB61	30002111073	30002110000	30002119500
GPN 300 F 22	28	24	9	12	3000022RB61	30000221073	30000220000	30000229500
GPN 300 F 23	28	24,6	9	12	3000023RB61	30000231073	30000230000	30000239500
GPN 300 F 231	27	24,5	8,5	11	3000231RB61	30002311073	30002310000	30002319500

Verschlussstopfen GPN 300 F



poeppelmann.com/de/gpn300fs



PCR-PE
blau



PCR-PE / PE-LD
gelb



PE-LD
natur



PE-LD
natur

Artikel	A	C	H	M	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware	Neuware
GPN 300 F 232	28	25,5	7,5	9,5	3000232RB61	30002321073	30002320000	30002329500
GPN 300 F 233	28	26,5	9	12	3000233RB61	30002331073	30002330000	30002339500
GPN 300 F 24	36	29	11,7	14,7	3000024RB61	30000241073	30000240000	30000249500
GPN 300 F 241	36	30,5	12	15	3000241RB61	30002411073	30002410000	30002419500
GPN 300 F 242	36	31	12	15	3000242RB61	30002421073	30002420000	30002429500
GPN 300 F 25	36	32	10	12,5	3000025RB61	30000251073	30000250000	30000259500
GPN 300 F 26	36	33,5	12	14	3000026RB61	30000261073	30000260000	30000269500
GPN 300 F 27	42	34,8	15	18	3000027RB61	30000271073	30000270000	30000279500
GPN 300 F 271	42	35,5	15	18	3000271RB61	30002711073	30002710000	30002719500
GPN 300 F 28	42	36,5	15	18	3000028RB61	30000281073	30000280000	30000289500
GPN 300 F 30	42	38,4	10	12,5	3000030RB61	30000301073	30000300000	30000309500
GPN 300 F 301	42	39	15	18	3000301RB61	30003011073	30003010000	30003019500
GPN 300 F 31	42	40	15	18	3000031RB61	30000311073	30000310000	30000319500
GPN 300 F 311	45	40,7	15	18	3000311RB61	30003111073	30003110000	30003119500
GPN 300 F 312	48	42,3	15	18	3000312RB61	30003121073	30003120000	30003129500
GPN 300 F 32	55	46	18	21	3000032RB61	30000321073	30000320000	30000329500
GPN 300 F 33	55	48,5	12	15	3000033RB61	30000331073	30000330000	30000339500
GPN 300 F 35	55	51,5	18	21	3000035RB61	30000351073	30000350000	30000359500
GPN 300 F 37	63	55	18	21	3000037RB61	30000371073	30000370000	30000379500
GPN 300 F 38	63	55,8	18	21	3000038RB61	30000381073	30000380000	30000389500
GPN 300 F 40	63	58	18	21	3000040RB61	30000401073	30000400000	30000409500
GPN 300 F 401	71	66	18	21,5	3000401RB61	30004011073	30004010000	30004019500
GPN 300 F 402	63	59	18	21,3	3000402RB61	30004021073	30004020000	30004029500
GPN 300 F 41	78	71	18	22	3000410RB61	30004101073	30004100000	30004109500
GPN 300 F 411	86	75,8	19	22	3000411RB61	30004111073	30004110000	30004119500
GPN 300 F 42	95	86	18	19,3	3000042RB61	30000421073	30000420000	30000429500
GPN 300 F 44	124	102,5	18	21,5	3000044RB61	30000441073	30000440000	30000449500
GPN 300 F 47	152	123,5	18	21,5	3000047RB61	30000471073	30000470000	30000479500
GPN 300 F 52	165	152	17,5	20			30000520000	30000529500
GPN 300 F 55	200	182	19,5	22			30000550000	30000559500

Maße in mm.

Die Artikel ab GPN 300 F 52 bestehen aus PE-LLD.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Die Artikel in Spalte 100% PCR bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung von PCR und Neuware.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Richtwerte für Innenanwendungen

Artikel	Regelgewinde	Metrisches Feingewinde	Rohrgewinde
GPN 300 F 1	M 3,5		
GPN 300 F 011		M 5 x 0,5	
GPN 300 F 012		M 7,5 x 1	
GPN 300 F 2	M 8	M 8 x 1	1/16
GPN 300 F 3		M 9 x 1	
GPN 300 F 031	M 10		
GPN 300 F 0315	M 10		
GPN 300 F 032	M 10	M 9,5 x 1	1/8
GPN 300 F 4		M 10 x 1	1/8
GPN 300 F 041		M 10 x 1	
GPN 300 F 042	M 12	M 11 x 1	
GPN 300 F 5	M 12		M 12 x 1,5
GPN 300 F 7		M 12 x 1	M 13 x 1,5
GPN 300 F 9	M 14	M 13 x 1	1/4
GPN 300 F 091		M 13,5 x 1	1/4
GPN 300 F 10			M 15 x 1,5
GPN 300 F 11	M 16	M 15 x 1	
GPN 300 F 111			M 16 x 1,5
GPN 300 F 112			M 16 x 1,5
GPN 300 F 12	M 18	M 16 x 1	3/8
GPN 300 F 14		M 18 x 1,5	

Verschlussstopfen GPN 300 F



poeppelemann.com/de/gpn300fs

Artikel	Regelgewinde	Metrisches Feingewinde			Rohrgewinde
GPN 300 F 141		M 17 x 1	M 18 x 1,5		
GPN 300 F 142		M 17 x 1	M 18 x 1,5		
GPN 300 F 15			M 18 x 1,5		
GPN 300 F 17		M 19 x 1		M 20 x 2	
GPN 300 F 18		M 20 x 1		M 21 x 2	1/2
GPN 300 F 181	M 24	M 22 x 1		M 23 x 2	
GPN 300 F 182		M 22 x 1			
GPN 300 F 183	M 22		M 21 x 1,5		
GPN 300 F 184	M 24	M 22 x 1			5/8
GPN 300 F 19			M 22 x 1,5		
GPN 300 F 21		M 23 x 1		M 24 x 2	
GPN 300 F 211		M 24 x 1	M 25 x 1,5	M 25 x 2	
GPN 300 F 22	M 27		M 25 x 1,5		
GPN 300 F 23		M 25 x 1	M 26 x 1,5	M 26 x 2	3/4
GPN 300 F 231	M 25	M 25 x 1		M 26 x 2	
GPN 300 F 232		M 26 x 1		M 27 x 2	
GPN 300 F 233	M 30	M 27 x 1		M 28 x 2	
GPN 300 F 24			M 30 x 1,5		
GPN 300 F 241		M 31 x 1		M 32 x 2	1
GPN 300 F 242			M 32 x 1,5		1
GPN 300 F 25	M 36		M 33 x 1,5		
GPN 300 F 26		M 34 x 1		M 35 x 2	M 36 x 3
GPN 300 F 27			M 36 x 1,5		
GPN 300 F 271	M 39	M 36 x 1		M 37 x 2	M 38 x 3
GPN 300 F 28		M 37 x 1		M 38 x 2	M 39 x 3
GPN 300 F 30		M 39 x 1		M 40 x 2	
GPN 300 F 301			M 40 x 1,5		M 42 x 3
GPN 300 F 311	M 45		M 42 x 1,5	M 42 x 2	
GPN 300 F 312					M 45 x 3
GPN 300 F 32					M 50 x 4
GPN 300 F 33				M 50 x 2	
GPN 300 F 35		M 52 x 1			1 3/4
GPN 300 F 37			M 56 x 1,5		
GPN 300 F 38		M 56 x 1			
GPN 300 F 40	M 64				M 62 x 4
GPN 300 F 401					M 70 x 4
GPN 300 F 402			M 60 x 1,5		
GPN 300 F 41			M 72 x 1,5		M 75 x 4
GPN 300 F 42					M 90 x 4
GPN 300 F 44					M 105 x 3
GPN 300 F 47				M 125 x 2	
GPN 300 F 52					M 155 x 3
GPN 300 F 55					M 185 x 3

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.

Diese Normreihe ist aus PCR verfügbar, spart CO₂-Emission und schont Ressourcen.



Vielseitiger.

Vielseitig einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.



Vielfältiger.

Der Artikel GPN 300 ist in schwarz und auch in natur ab Lager verfügbar.



Besser.

Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.