


# Technisch specificatieblad

## starQuick-moer

Artikelnr. 2146509



De starQuick-moer is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de starQuick-klem. Eenvoudig in de daarvoor bedoelde opening van de klem steken. De moer is onverliesbaar in de beugel aangebracht. Geschikt voor schroefdraad M6.





**PC** Polycarbonaat

### Stamgegevens

Bestelnr.	2146509
Type	SQ M6
Omschrijving 1	starQuick-moer
Dimensie	M6
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,07 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting A	17,00 mm
Afmeting h	5,00 mm
Afmeting L	15,00 mm
Afmeting t	4,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1,00
Type bevestiging	Schroefgat
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M6
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad