

Artikel nummer	artikelnaam
950606006	ProAQA - wandcontactdoos 2V RA deksel IP44 horz. zwart bedraad

ProAQA - wandcontactdoos 2-voudig geaard, voorbedraad, met klapdeksel IP44 horizontaal zwart



Technische gegevens	950606006
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal eenheden	2
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 Hz
Beschermingscontact	ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	2
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Rond aardingscontact	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Kleur	zwart
Uitvoering	Beschermend contact (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Technische gegevens		950606006
Aantal fasen	1	
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
Schakelmateriaalbreedte	75,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	134,000 mm	
Schakelmateriaaldiepte	58,000 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	overig	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	overig	