

Aufbaugerätestecker - 7-polig, ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26013
EAN	4024941260138
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,217 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260138
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,217 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941963541
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,322 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 184

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	78,0	88,0					
h	129,0	140,0					
i	-	13,0					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					