

Produktinformation

Plattenfräse 1300W



EAN: 0088381699846

CA5000XJ

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200-6.400 min ⁻¹
Frästiefe	11 mm
Länge	346 mm
Breite	250 mm
Höhe	250 mm
Gewicht	5,1 kg



Lieferumfang:
Führungsplatte
6-KT Stiftschlüssel 5mm
MAKPAC Gr.4
HM-Nutfräser 90°

Best.-Nr.:
456253-3
783022-2
821552-6
B-48832

- Entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen
- Ideal für die Verarbeitung von Aluminium-Verbundwerkstoffen
- Für 90° und 135° Nuten
- Einfache Frästiefeneinstellung
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration

82 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

93 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)

Stand: 13-1-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de