

Produktinformation

Akku-Nutfräse 18 V



EAN: 0088381813990

DPJ180RTJ

Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Fräser	100x4x22 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Schnittleistung	20 mm
Länge	351 mm
Breite	139 mm
Höhe	149 mm
Maße (LxBxH) mm	351x139x149
Gewicht	3,0 kg



Lieferumfang:

Staubsaug kpl.
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Vorsteckklammer
MAKPAC Gr.3
Nutfräser 100mm

Best.-Nr.:

123150-5
195584-2
196672-8 (2x)
415579-2
821551-8
B-20644

- Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- Sehr handlich und leicht
- 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube
- Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags
- Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel
- Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°
- Inkl. Nutfräser 100 mm
- Mit Spindelarretierung
- Inkl. Staubsaug für sauberes Arbeiten

K-Wert Geräusch
Vibration Sägen Holz

3 dB(A) Schalldruckpegel (L_{pA})
2,5 m/s²

74 dB(A) K-Wert Vibration

1,5 m/s²

Stand: 13-1-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de