

Artikelnummer: 136473

Kurzbeschreibung: Ultrasoon reinigers EMAG Emmi-® D 130, rvs, 13 l, Sweep & Degas, tijdschakelaar, afvoer & verwarming



Langbeschreibung: Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® serie D, rvs, 5,3/13/28 l, Sweep & Degas, tijdschakelaar, afvoer, verwarming: De Emmi-® D serie ultrasone reinigers van EMAG kenmerken zich door hun hoge prestaties bij het grondig en professioneel reinigen van diverse objecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om motor-, modelbouw- en wapenonderdelen, sieraden, materiaal- en kunststofonderdelen, carburateurs en glas. Deze ultrasone reinigungsapparaten zijn daarom ideaal voor gebruik in laboratoria, ateliers en werkplaatsen en voor tandheelkundige en optische toepassingen. Daarnaast zijn ze ook uitermate geschikt voor thuisgebruik, maar ook voor productie en productie. Elk van deze professionele ultrasone reinigungsapparaten is uitgerust met innovatieve veegtechnologie en een praktische ontgassingsfunctie. De veegtechniek maakt het mogelijk om het effect van de ultrasone golven homogeen te verdelen in de reinigingstank. Op deze manier worden de voorwerpen in de kuip gelijkmatig en grondig gereinigd, ook al zijn ze erg vuil, en worden ze beschermd tegen mogelijke schade door onregelmatige geluidsgolven. De ontgassingsfunctie verhoogt bovendien de reinigingsprestaties door het gebruikte leidingwater te ontgassen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. De behuizingen bestaan uit roestvrij staal dat beschermd is tegen druipend water volgens beschermingsklasse IP 32. Ook de trilbakken, geluidsreducerende deksels en manden zijn van dit materiaal gemaakt. Bovendien zijn de Emmi-® D-serie ultrasoonreinigers van EMAG uitgerust met een timer voor continue werking in het bereik van 1 tot 60 minuten en een verwarmingssysteem met een verwarmingsbereik van 20 tot 80 °C - dit versnelt bovendien het reinigungsproces door de reinigungsoplossing te verwarmen. De geïntegreerde aftapkraan zorgt voor een schone afvoer van het EM-080 Universal Cleaning Concentrate van EMAG, dat al bij de levering is inbegrepen.

Gemeenschappelijke details:

- Uitermate geschikt voor professioneel gebruik in industrie, productie en productie, in werkplaatsen en laboratoria, in de tandheelkundige en optische sector, alsook in studio's en privé-omgevingen.
- Betrouwbaar schone carburateurs en motoronderdelen, materiaal en kunststof onderdelen, glas, juwelen en modelbouw en wapenonderdelen van onzuiverheden.
- Met innovatieve veegtechniek voor een gelijkmatige en zachte reiniging, ook bij bijzonder hardnekkige vlekken
- Degasfunctie zorgt voor grondige reinigungsresultaten door het leidingwater te ontgassen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen
- Behuizing, trilgoot, mand en deksel van roestvrij staal
- Behuizing druiptwaterdicht volgens beschermingsklasse IP 32
- Met verwarming voor het verwarmen van de gebruikte reinigungsoplossing in het bereik van 20-80 °C
- Met praktische timer voor continu gebruik in het bereik van 1-60 minuten en aftapkraan voor reinigungsoplossing
- Geleverd gemonteerd en inclusief 0,5 l EM-080 Universeel reinigungsconcentraat van EMAG
- Werkende frequentie: ca. 37 kHz
- Netspanning: 50-60 Hz
- Netaansluiting: 220-240 V

Ultrasoonreiniger Emmi-® D 60:

- Buitenafmetingen eenheid: L 330 x B 175 x H 290 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 300 x B 150 x H 150 mm
- Binnenafmetingen mand: L 280 x B 135 x H 135 mm
- inhoud kuip: 5,3 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 4.7 l
- Ultrasoon ingangsvermogen: max. 320 W
- Verwarmingsvermogen: 250 W
- gewicht: 6,52 kg

Ultrasoonreiniger Emmi-® D 130:

- Buitenafmetingen eenheid: L 330 x B 270 x H 355 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 300 x B 240 x H 200 mm
- Binnenafmetingen mand: L 280 x B 225 x H 180 mm
- Tankinhoud: 13,0 l
- Het werk het vullen hoeveelheid

