

**Artikelnummer:** 72946

**Kurzbeschreibung:** Schaarheftafel CB 1500, draagvermogen 1500 kg



**Langbeschreibung:** Edmolift heftafels C-model: Schaarheftafel C-model, draagvermogen van 200 tot 2000 kg voor prijsbewuste kopers. Voordelig dankzij grote serieproductie. Bewezen kwaliteit in het dagelijkse, 8-uurs gebruik.

**Specificaties:**

- Hydraulische cilinders met verchroomde zuigerstangen
- PLC-besturing met programmeerbare functies, veiligheidsklasse IP 54
- Stuurspanning 24 VDC
- Bedieningselement voor heffen en dalen met dodemansfunctie, "omhoog-", "omlaag-", noodstopchakelaar met vergrendelingsfunctie, veiligheidsklasse IP 65, kabel voor bedieningselement 3 m lang
- Omlopend veiligheidsframe met afknelfunctie, mechanisch ventiel tegen leidingbreuk in de cilinders, elektromagnetisch ventiel tegen leidingbreuk in de cilinders, inspectiesteunen, overdruk- en daalventiel, daalsnelheid instelbaar, constructie en vervaardiging vlg. EN 1570
- Platform en onderstel in signaalblauw (RAL 5005), scharen of bewegende delen in signaalaranje (RAL 2010)
- Onderhoudsarme glijlagers in de scharen
- Ook geschikt voor putinbouw!

**Speciale uitvoeringen, heftafels met dubbele of tandem- schaarconstructie en omvangrijk toebehoren op aanvraag leverbaar!**

**Model CB 1500**

- draagvermogen: 1500 kg
- bouwhoogte: 210 mm, hefhoogte: 1000 mm, totale hoogte: 1210 mm
- heftijd: ca. 17 sec.
- vermogen: 1,5 kW
- gewicht: ca. 255 kg

