

Artikelnummer: 882691

Kurzbeschreibung: SCHA„FER SHOP schaar-hefwagen, draagvermogen 150 kg

Langbeschreibung: SCHA„FER SHOP hefwagen met scharen, draagvermogen 150 kg: Deze verrijdbare schaarheftafel heeft een pomppedaal om te heffen en een traploze hendel om te dalen. Vandaar is hij ideaal bij het heffen, dalen en transporteren, met altijd de geschikte werkhoogte. De hefwagen is met 2 bokwielen en 2 zwenkwieltjes met blokkering

uitgevoerd.

- Werklast: 150 kg
- Platform (bxl): 700 x 450 mm
- Hefbereik: 220 - 720 mm
- Aantal keren op het pedaal drukken tot max. hoogte: 28
- Wielen: \varnothing 100 mm x breedte 25 mm
- Afm. ingeklapt (bxlxh): 450 x 970 x 256 mm
- Afm. uitgeklaapt (bxlxh): 450 x 970 x 950 mm
- Gewicht: 46 kg

