



Jahre Garantie*

ANSMANN Mini-Booster 500R

Mini-Arbeitsleuchte mit Boost-Funktion, wiederaufladbar, klein und leistungsstark, inkl. Haltemagnet und Clip

Features

- Mini-Werkstattleuchte mit 4,5 W COB-LED
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Standfuß inkl. Magnet für flexible Lichtausrichtung
- Ein Halteclip inkl. Magnet an der Gehäuserückseite
- IPX3 / IK07 Schutz
- Fest verbauter Li-Po-Akkupack (3,7 V / 600 mAh)
- Lademöglichkeit über Typ-C-Ladekabel
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom bis zu 500 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 3 Stunden
- Ladezeit: ca. 2.5 Stunden



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Wiederaufladbarer Li-Ion
Akku



Stoßfestigkeit



Artikelnummer: 1600-0504
 Lieferumfang: Leuchte, USB Typ C-Ladekabel,
 Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 VE Stück:



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V
Nominal-Kapazität	600 mAh
Leuchtmittel	COB LED
Leistung Leuchtmittel	4,5 W
Leuchtweite	26 m
Lichtstrom	500 Lumen
Helligkeit	679 Lux
Schutzart	IPX3
Leuchtdauer	3 Std.
Stromversorgung	Li-Po Akkupack 3.7V/600mAh/2.22Wh
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Farbtemperatur	5000 - 6500 K
Gehäusematerial	Aluminium + ABS + PC + 65Mn
Farbe	anthrazit / schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
Lagertemperatur	0 - 40 °C