




**48552**

**220 lm**

**3000 K**

<--- 96 mm --->



>--- 145 mm ---<

<b>Modellnummer</b>	<b>48552</b>
Leistungsaufnahme	1,5 W
Effizienz lm/W	147
Bemessungsnutzlichtstrom	220 lm
Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	154 lm
Farbtemperatur	3000 K (warmweiß)
Versorgungsspannung	18650 Li-Ion (3.7 V, 1200 mAh)
Abstrahlwinkel	120°
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Dimmbar	Nein
Energieeffizienzklasse	keine
Lebensdauer	35.000 h
Abmessungen	145 x 96 mm
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	100.000 x
Garantie	2 Jahre
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-30°C bis +60°C
EAN	4260293198204

Stand: 26.02.2021