


# Magnetspule

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Teilenummer: 8029145  
Neu

FESTO



### Datenblatt

Merkmal	Werte
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Spulenkennwerte	120V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 10,0 VA, Halteleistung 6,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Ex-Zündschutzart Gas	AEx m II T4
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Ex-Umgebungstemperatur	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	207 g
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabellänge	0,61 m
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Kunststoff Stahl
Werkstoffinformation Wicklung	Kupfer