

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

SpliT Connect M12 Outlet
M12 Outlet A-kodiert
PROFIBUS PA SpliTConnect M12 Outlet; Einselelement zum
Direktanschluss von PROFIBUS PA-Feldgeräten an das
SpliTConnect TAP über M12-Anschluss (Outlet drehbar) 1
Packung=5 Stück



Übertragungsrate

Übertragungsrate	
• bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C

Schutzart IP	IP67
--------------	------

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net

- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

letzte Änderung:

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

03.11.2020