

Casoo Bockrolle



Traglast 500 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243660



Bockrolle

- Traglast 500 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	500 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyamid	Länge Nabe	47 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/75x60/55/48 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Doppelkugellager

Gewicht 1,01 kg