

Gedore


GEDORE IN 20 L 4-60

Schraubendrehereinsatz 1/4"

lang Innen-6-kant 4 mm

GEDORE

Artikelnummer: 247944



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	12 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/4 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb	12 mm	Oberfläche	verchromt
Spitzenlänge	32 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met]	6,3 mm
Einsatzlänge	60 mm	Norm	DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174 DIN 7422
1000 V isoliert	nein	Abgesetzte Spitze	6 mm

Sicherung	Kugelfangrille	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,025 kg	Gesamtlänge [mm]	60 mm
Einsatz-Ø 1	12 mm	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamthöhe [mm]	12 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Schlüsselweite 1 [mm]	4 mm	Durchmesser 1 [mm]	12 mm
VDE zertifiziert	nein	Gewicht	0,025 kg