

Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 415 x 175 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb

Artikelnummer: 272280



Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 415 x 175 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1110 x 555 x 470 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Mit rutschfesten Handgriffen
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie







Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufelbreite	415 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	175 mm	Höhe	1110 mm
Material	Stahlrohr	Breite	555 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Tiefe	470 mm
Farbe	gelb	Garantie	5 Jahre

klappbar nein

Gewicht 11,5 kg

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm