

META

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1004 x 604 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 527660



Das Lagersystem



META Akten-Schraubregal

Grundregal

Aktenregal - Grundfeld






- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1004 x 604 mm
- Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm

- 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeuern und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Aktenregal	Material	Stahl
Regalsystem	Schraubsystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Grundfeld	Fachbreite	1000 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachtiefe	600 mm
Höhe	2500 mm	Feldlast	800 kg
Breite	1004 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	604 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Ordnerhöhen	8 Stück	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeuern mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
Fachlast	80 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Gewicht	48,454 kg
Höhenverstellraster Ebene	25 mm		

Zubehör

150071		Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150073		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
489192		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
527659		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 752 x 604 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
527665		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1002 x 604 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg