

Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox A2.

Finition :

Classe de résistance 4.6 au min., finition zinguée.

Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée.

Inox naturel.


Nota :

Les tiges filetées sont livrées uniquement en longueur 1 000 mm.

Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.

Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.

Dessins



Aperçu des articles

Tiges filetées en acier ou en inox DIN 976-1

| Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Finition 1 | Classe de résistance | D | L |
|------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----|------|
| K1960.031 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M3 | 1000 |
| K1960.041 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M4 | 1000 |
| K1960.051 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M5 | 1000 |
| K1960.061 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M6 | 1000 |
| K1960.081 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M8 | 1000 |
| K1960.101 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M10 | 1000 |
| K1960.121 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M12 | 1000 |
| K1960.161 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M16 | 1000 |
| K1960.201 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M20 | 1000 |
| K1960.241 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M24 | 1000 |
| K1960.301 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M30 | 1000 |
| K1960.361 | acier | zingué | filetage à droite | 4.6 | M36 | 1000 |
| K1960.1041 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M4 | 1000 |
| K1960.1051 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M5 | 1000 |
| K1960.1061 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M6 | 1000 |
| K1960.1081 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M8 | 1000 |
| K1960.1101 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M10 | 1000 |
| K1960.1121 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M12 | 1000 |
| K1960.1161 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M16 | 1000 |
| K1960.1201 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M20 | 1000 |
| K1960.1241 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M24 | 1000 |
| K1960.1301 | acier | zingué | filetage à gauche | 4.6 | M30 | 1000 |

Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1

Aperçu des articles

| Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Finition 1 | Classe de résistance | D | L |
|------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----|------|
| K1960.05 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M5 | 1000 |
| K1960.06 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M6 | 1000 |
| K1960.08 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M8 | 1000 |
| K1960.10 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M10 | 1000 |
| K1960.12 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M12 | 1000 |
| K1960.14 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M14 | 1000 |
| K1960.16 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M16 | 1000 |
| K1960.18 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M18 | 1000 |
| K1960.20 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M20 | 1000 |
| K1960.22 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M22 | 1000 |
| K1960.24 | acier | naturel | filetage à droite | 8.8 | M24 | 1000 |
| K1960.043 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M4 | 1000 |
| K1960.053 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M5 | 1000 |
| K1960.063 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M6 | 1000 |
| K1960.083 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M8 | 1000 |
| K1960.103 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M10 | 1000 |
| K1960.123 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M12 | 1000 |
| K1960.143 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M14 | 1000 |
| K1960.163 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M16 | 1000 |
| K1960.183 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M18 | 1000 |
| K1960.203 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M20 | 1000 |
| K1960.223 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M22 | 1000 |
| K1960.243 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M24 | 1000 |
| K1960.303 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M30 | 1000 |
| K1960.363 | acier | zingué | filetage à droite | 8.8 | M36 | 1000 |
| K1960.1063 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M6 | 1000 |
| K1960.1083 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M8 | 1000 |
| K1960.1103 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M10 | 1000 |
| K1960.1123 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M12 | 1000 |
| K1960.1163 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M16 | 1000 |
| K1960.1203 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M20 | 1000 |
| K1960.1243 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M24 | 1000 |
| K1960.1303 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M30 | 1000 |
| K1960.1363 | acier | zingué | filetage à gauche | 8.8 | M36 | 1000 |
| K1960.052 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M5 | 1000 |
| K1960.062 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M6 | 1000 |
| K1960.082 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M8 | 1000 |
| K1960.102 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M10 | 1000 |
| K1960.122 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M12 | 1000 |
| K1960.162 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M16 | 1000 |
| K1960.182 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M18 | 1000 |
| K1960.202 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M20 | 1000 |
| K1960.222 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M22 | 1000 |
| K1960.242 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à droite | 70 | M24 | 1000 |
| K1960.1042 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M4 | 1000 |
| K1960.1052 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M5 | 1000 |
| K1960.1062 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M6 | 1000 |
| K1960.1082 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M8 | 1000 |
| K1960.1102 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M10 | 1000 |
| K1960.1122 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M12 | 1000 |
| K1960.1162 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M16 | 1000 |
| K1960.1202 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M20 | 1000 |
| K1960.1242 | acier inoxydable A2 | naturel | filetage à gauche | 70 | M24 | 1000 |

