

# AUFFANGGERÄTE / FALL ARRESTERS

## ASAP + ASAP LOCK + ASAP-SORBER

### ➤ BESCHREIBUNG

Gleitet auf- und abwärts am Seil, ASAP-Sorber Falldämpfer ist unbedingt notwendig. Funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen. Bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit. Kann jederzeit montiert und abgenommen werden. Körper aus Aluminiumlegierung.

### ➤ TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 0,37 / 0,41 kg  
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

### ➤ DESCRIPTION

Slides automatically up and down the rope, ASAP-SORBER absorber is required. Suitable for ropes hanging in a vertical or inclined position. Has a breaking effect on the descent in case of too high speed. Can be attached or removed at any point of the anchor line. Body made of Aluminium alloy.

### ➤ TECHNICAL DATA

Weight: 0.37 / 0.41 kg  
Temperature: -35 °C bis 40 °C

Zertifiziert mit KM-Seil 11-12 mm und ARAMID-KM-Seil 11 mm.  
Certified with 11-12 mm KM-rope and 11 mm ARAMIDE-KM-rope.

## ASAP – die Seilgleiter / the rope slider

NEW!



Gedrehtes Seil / Twisted rope

Kernmantelseil / Kernmantle rope

## AH1-12 - FIX

### ➤ BESCHREIBUNG

Nicht abnehmbares, mitlaufendes Auffanggerät mit beweglicher Führung.

### ➤ AUSSTATTUNG

12 mm Kernmantelseil oder  
12 mm gedrehtes Seil,  
Auffanggerät AH 1-12  
mit fix eingenähtem Verbindungsmittel 0,5 m,  
AHK Einhandkarabiner

### ➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 358, EN 353-2  
Farbe: orange / schwarz bzw. weiß  
Kunststoff: PA Polyamid  
Beschlüge: Aluminium, Stahl  
Länge: 5 / 12 / 15 / 20 / 30 m  
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

### ➤ DESCRIPTION

Nicht abnehmbares, mitlaufendes Auffanggerät mit beweglicher Führung.

### ➤ EQUIPMENT

12 mm KM rope  
or 12 mm twisted rope,  
fall arrester AH 1-12  
with sewn-in lanyard 0,5 m,  
AHK carabiner

### ➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 358, EN 353-2  
Color: orange / black or white  
Synthetic material: PA polyamid  
Fittings: aluminium, steel  
Length: 5 / 12 / 15 / 20 / 30 m  
Temperature: -35 °C bis 40 °C

## PRODUKT / PRODUCT

## BEST. NR. / ART. NO.

➊	ASAP				4290018
➋	ASAP LOCK				4290054
➌	ASAP-Sorber	20 cm Bandfalldämpfer / Energy absorber			4290019
➍	ASAP-Sorber	40 cm Bandfalldämpfer / Energy absorber			4290055
➎	AH1-12 - FIX	gedrehtes Seil	5 m	400 985	15 m 452 358
		twisted rope	12 m	400 526	20 m 400 922
➏	AH1-12 - FIX	KM-Seil / KM-rope	15 m	409 055	30 m 400 849