


# 1801 - Admiral® Oxygen 20



Sauerstoffschlauch - gefertigt nach DIN EN ISO 3821, abriebfest und alterungsbeständig.

Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, blau, glatt

Druckträger: synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

<b>Art.-Nr./Name</b>	<b>Maße (mm)</b>	<b>Länge (m)</b>	<b>BD/PD (bar)</b>	<b>Gewicht (kg/VE)</b>	<b>VE</b>	<b>EAN</b>
1801- 4-40	4,0 x 3,5	40	20 / 60	0,133	MT	4006918394046
1801- 6/35-40	6,3 x 3,5	40	20 / 60	0,175	MT	4006918394060
1801- 6/50-40	6,3 x 5,0	40	20 / 60	0,285	MT	4006918394657
1801- 9-40	9,0 x 5,0	40	20 / 60	0,360	MT	4006918394091
1801-11-40	11,0 x 5,0	40	20 / 60	0,400	MT	4006918394114
1801-13-40	13,0 x 5,0	40	20 / 60	0,452	MT	4006918394138
1801-16-40	16,0 x 6,0	40	20 / 60	0,663	MT	4006918394169