




Technisches Datenblatt

K89309

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	45 mm
Dc	85 mm
Dw	7,5 mm
Lw	7,5 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS89309
Référence rondelle d'appui BE GS	GS89309
Ea	81,3 mm
Eb	50,9 mm
Poids cage à rouleaux	0,14 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	102 kN
C0a	345 kN
Nlim (Fett)	900 U/min
Nlim (Öl)	3.600 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,81 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8 Hz